

## Пилки для лобзика



**Охлаждение продлевает срок службы пилки для лобзиков**

| Обрабатываемый материал   | Охладитель  |
|---|---|
| Мягкая сталь, нержавеющая сталь, металлы, не содержащие углерод                         | Масло для режущего инструмента<br>Артикул 893 050 |
| Алюминий, алюминиевые сплавы  | Скипидар, парафин или их смесь                    |
| Асбестоцементные листы, ламинат, плексиглас, пластмассы, изоляционные материалы, резина | Вода (избегать контакта с электрическими частями) |

**Заканчивая работу пилками для нержавеющей стали, сначала охладите их, затем уменьшите частоту движений пилки и отключите маятник**

### Обозначения на упаковках

1. Окно для обзора хвостовика.
2. Длина режущей части в мм.
3. Шаг зуба в мм.
4. Толщина пилки.
5. Многофункциональные пилки.
6. Качество лезвия.
7. Упаковка и Артикул.
8. Пиктограммы с красной рамкой показывающие основное применение и толщины обрабатываемых материалов.
9. Пиктограммы, показывающие допустимое применение.
10. Свойства пилки, например: прямое пиление, тонкий или толстый материал, ускоренное пиление, биметалл.
11. Пиктограммы по безопасности.
12. Артикул.

### Цветовая маркировка



### Система звездочек

- \*\*\* высокопроизводительные пилки с хорошей режущей способностью и продолжительным сроком службы
- \*\* высококачественные пилки для работы в тяжелых условиях
- \* стандартные пилки для обычного применения

### Преимущество для Вас


- Благодаря четырем цветам на упаковке можно быстро и правильно подобрать пилки для применения

### Преимущество для Вас

- Три ступени качества для оптимального применения
- Точный подбор материала, шага зубьев и пилки

### Специальные пилки

- Многофункциональные пилки с прогрессивным шагом для тонких и толстых материалов, позволяющие резать особенно быстро и чисто
- Отличные пилки для использования на строительной площадке в различных ситуациях



## Пилки для лобзика (металл), 66x1,1/1,5, 5 шт.

Оптимизированный шаг зубьев для чистой резки, например, тонких металлических листов.

- Для прямой резки
- Очень мелкий, прогрессивный шаг зубьев от 1,1 до 1,5 мм для резки тонких металлических листов с толщиной материала от 1 до 3 мм.
- Для использования с лобзиками с Т-образным хвостовиком



|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Рабочая длина                     | 66 мм                |
| Кол - во штук в упаковке          | 5 шт                 |
| Тип соединения лобзика с полотном | Т-образный хвостовик |
| Длина                             | 91 мм                |

| Шаг зубьев | Мин./ макс. количество зубьев | Особенно подходит для                  | Подходит для:            | Мин./макс. Толщина материала | Артикул             | Кол-во |
|------------|-------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
|            | 1.1-1.5 мм                    | Тонкий листовой металл                 | Алюминий, Цветной металл | 1-3 мм                       | <b>0608 115 93</b>  | 1      |
| 0.7 мм     |                               | Тонкий листовой прокат, Цветной металл | Алюминий                 | 0.5-1.5 мм                   | <b>0608 116 007</b> | 1      |

### Инструкции

#### Смазочно охлаждающая эмульсия

Рекомендуется использовать масло для резания, смазочно-охлаждающ. жидкость либо воду для охлаждения. внимание: избегайте любого контакта с электрическим оборудованием.

### Внимание

- Дополнительную техническую информацию можно найти на упаковке продукта.
- При работе с металлом уменьшить частоту движения хода и убрать ротационное движение
- Охлаждение продлевает срок службы лобзиков.